

Nominativo Cliente _____

Telefono _____

Cod. Fiscale _____

Indirizzo _____

UNICICLO

Lotto 7

Cod. Nom. 12.24.09.003

MARCA: Off Carr

MODELLO: Easy Bike

Dispositivo monoruota da agganciare alla carrozzina per la propulsione su lunghi percorsi, ideale per favorire l'attività motoria esterna.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Dispositivo di propulsione azionato da due manovelle contrapposte con cambio a 8 rapporti, freno a contropedale 8C - 8F
Telaio in acciaio verniciato, disponibile in 3 colori
Ruota da 24" o 20" con copertura ad alta pressione
Kit di fissaggio sia per carrozzina rigida che pieghevole, con possibilità di regolazione in larghezza ed inclinazione
Cavalletto regolabile
Fanalino anteriore
Segnalatore acustico
Manubrio regolabile in altezza
Sistema di frenatura
Specchietto retrovisore

SCHEDA D'ORDINE

X	UNICICLO EASY BIKE A GARA
	EASY BIKE 8C , cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti e freno a contropedale
	EASY BIKE 8F , cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva
	VERSIONE CON SOVRAPREZZO
	EASY BIKE 27 , cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con comando sulle manopole

☒ configurazione base

N.B.: Per ragioni di sicurezza l'uniciclo Easybike può essere applicato solo su carrozzine con pedane non estraibili.

Nominativo Cliente _____

Telefono _____

Cod. Fiscale _____

Indirizzo _____

LEGENDA

- ☒ Opzioni di serie senza sovrapprezzo
- ☐ Versione con maggiorazione
- ☐ Accessori con maggiorazione

Scheda d'ordine

(Valida dal 21/01/2020 al 05/02/2024)

- ☒ EASYBIKE 8C cod. E8C-RE
- ☒ EASYBIKE 8F cod. E8F-RE
- ☐ EASYBIKE 27 cod. E27-RE

- Modello carrozzina su cui applicare l'Easybike:.....

- Larghezza esterna dei tubi anteriori del telaio : **(L)** cm

Pinze STD ☒ Pinze a 90° ☒



- Altezza utilizzatore: cm

- Colore telaio: ☒ grigio metallizzato ☒ blu metallizzato
☒ nero brillante

NOTE PER L'APPLICAZIONE

Per trovare la giusta inclinazione dell'Easybike, i braccetti devono essere regolati in modo simmetrico e si deve usare come riferimento il segno sul dente (A) rispetto all'incavo (B).

Inoltre si consiglia di regolare l'Easybike, applicata alla carrozzina, con le manopole che distino, in rotazione, 5 cm dalle gambe e 15 cm dal petto.



Optional

- ☒ Specchietto retrovisore cod. 8EB035
- ☐ Ciclo computer con fili cod. 759
- ☐ Manopole per tetraplegici tipo F cod. 8EB032
- ☐ Manopole per tetraplegici tipo H cod. 8EB034
- ☐ Colore diverso dallo standard cod. 8EB001COL:(esclusi fluo o personalizz.)
- ☐ Ruota 20" MTB con copertura Offroad cod. 8EB200
(al posto della 24" con cop. alta pressione STD)